

Technische Daten

Temperaturbereich	-40...100 °C
Material	EPDM
Umflechtung	Ja
Nennweite (DN)	12 mm
Länge	variabel
Gewicht, netto	0,28 kg
Aussenmantel	ohne Isolation
Aussendurchmesser	19,6 mm
maximaler Druck bei 20°C	20 bar
min. Biegeradius	50 mm

**Bestell-Nr.: 10506****1.0/16**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Hinweis: Der Betrieb bei hohen Temperaturen und/oder hohen Druck sollte auf 12h/Tag begrenzt sein, um die Lebensdauer des Schlauches zu verlängern.

Wenn die Schläuche mit DW-Therm® verwendet werden, können diese Schläuche einen früheren Verschleiß zeigen, als wenn sie mit anderen von HUBER empfohlenen Thermofluiden verwendet werden.