

## Technische Daten

Temperaturbereich	-40...140 °C	
Material	Edelstahl, 1.4404	
Umflechtung	Ja	<b>Bestell-Nr.: 10815</b>
Kennzeichnung*	Ja	
Nennweite (DN)	25 mm	
Länge	200 cm	
Gewicht, netto	3,36 kg	
Anschluss	G1	
maximaler Druck bei 20°C	10 bar	
Prüfdruck	1,25 bar	
min. Biegeradius	220 mm	
Brandverhalten	UL94-HB	

1.0/19

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.  
Hinweis: Überwurfmutter aus vernickeltem Messing.

\*Kennzeichnung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -40°C...140°C, PS 10 bar, KW/Jahr