

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| Temperaturbereich | -40...140 °C | |
| Material | Edelstahl, 1.4404 | |
| Umflechtung | Ja | Bestell-Nr.: 10818 |
| Kennzeichnung* | Ja | |
| Nennweite (DN) | 32 mm | |
| Länge | 150 cm | |
| Gewicht, netto | 4 kg | |
| Anschluss | G1 1/4 | |
| maximaler Druck bei 20°C | 10 bar | |
| Prüfdruck | 1,25 bar | |
| min. Biegeradius | 250 mm | |
| Brandverhalten | UL94-HB | |

1.0/19

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.
Hinweis: Überwurfmutter aus vernickeltem Messing.

*Kennzeichnung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -40°C...140°C, PS 10 bar, KW/Jahr