

**Technische Daten**

Temperaturbereich	-100...350 °C
Material	Edelstahl, 1.4404
Umflechtung	Ja
Kennzeichnung*	Ja
Nennweite (DN)	20 mm
Länge	100 cm
Gewicht, netto	2,2 kg
Anschluss	M30x1,5
Aussendurchmesser	56 mm
maximaler Druck bei 20°C	6 bar
Prüfdruck	1,25 bar
min. Biegeradius	220 mm
Brandverhalten	UL94-HB

**Bestell-Nr.: 6426****1.0/15**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.

\*Kennzeichnung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -100°C...350°C, PS 6 bar, KW/Jahr