

**Technische Daten**

Temperaturbereich	-100...350 °C
Material	Edelstahl, 1.4404
Umflechtung	Nein
Nennweite (DN)	25 mm
Länge	300 cm
Gewicht, netto	5,5 kg
Anschluss	M38x1,5
Aussendurchmesser	63 mm
maximaler Druck bei 20°C	6 bar
Prüfdruck	1,25 bar
min. Biegeradius	300 mm
Brandverhalten	UL94-HB

**Bestell-Nr.: 6658****1.0/15**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.