

**Technische Daten**

Temperaturbereich	-120...400 °C
Material	Edelstahl, 1.4404
Umflechtung	Nein
Nennweite (DN)	12 mm
Länge	300 cm
Gewicht, netto	5 kg
Anschluss	M24x1,5 IG
Aussendurchmesser	56 mm
maximaler Druck bei 20°C	6 bar
Prüfdruck	1,25 bar
min. Biegeradius	220 mm
Brandverhalten	UL94-HB

**Bestell-Nr.: 6787****1.0/15**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.