

Technische Daten

Temperaturbereich	-100...350 °C
Material	Edelstahl, 1.4404
Umflechtung	Nein
Nennweite (DN)	12 mm
Länge	200 cm
Gewicht, netto	2,34 kg
Anschluss	M24x1,5 IG
Aussendurchmesser	44 mm
maximaler Druck bei 20°C	6 bar
Prüfdruck	1,25 bar
min. Biegeradius	190 mm
Brandverhalten	UL94-HB

**Bestell-Nr.: 9276****1.0/15**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.