

**Technische Daten**

Temperaturbereich	-50...200 °C
Material	Edelstahl, 1.4404
Umflechtung	Nein
Kennzeichnung*	Ja
Nennweite (DN)	12 mm
Länge	200 cm
Gewicht, netto	1,4 kg
Anschluss	M16x1
Aussendurchmesser	33 mm
maximaler Druck bei 20°C	6 bar
Prüfdruck	1,25 bar
min. Biegeradius	120 mm
Brandverhalten	UL94-HB

**Bestell-Nr.: 9610****1.0/15**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.

\*Kennzeichnung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -50°C...200°C, PS 6 bar, KW/Jahr